

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A20R SVQCR/L11
Kopflänge L ₁	26,1 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500