

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A16Q SVUCR/L11
Kopflänge L ₁	16,5 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	21 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15,5 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500