



Einstellgerät Precimar, Typ: 350



Bestelldaten

Bestellnummer	439909 350
GTIN	
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Einstellung von Innen- und Außen-Vergleichsmessgeräten, Innenmessschrauben, 2-Punkt-Innenmessgeräten, Feinzeiger-Rachenlehren und vielen weiteren Messgeräten.

- **Touchdisplay mit intuitiver Bedienung.**
- **Hoher Komfort durch Ablegen von Favoriten und Einlesen der Messmittel via Barcode-Scanner..**
- **Zeit- und Kostenersparnis durch den Wegfall von Einstellringen und Endmaßen.**
- **Kein Verlust an Genauigkeit gegenüber Einstellringen oder Endmaßkombinationen.**

Technische Beschreibung

Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Stromversorgung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	24V, 5A
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich außen	40 - 395 mm
Netzspannung	100 - 240 V

Datenblatt

Messbereich innen	0 - 355 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung	0,001 mm
Längenmessabweichung MPE_{E1}	$\leq (0,7 + l/1000) \mu\text{m}$; l in mm μm
Produktart	Einstellgerät