



Einstellgerät Precimar, Typ: 1150



Bestelldaten

Bestellnummer	439909 1150
GTIN	
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Einstellung von Innen- und Außen-Vergleichsmessgeräten, Innenmessschrauben, 2-Punkt-Innenmessgeräten, Feinzeiger-Rachenlehren und vielen weiteren Messgeräten.

- **Touchdisplay mit intuitiver Bedienung.**
- **Hoher Komfort durch Ablegen von Favoriten und Einlesen der Messmittel via Barcode-Scanner..**
- **Zeit- und Kostenersparnis durch den Wegfall von Einstellringen und Endmaßen.**
- **Kein Verlust an Genauigkeit gegenüber Einstellringen oder Endmaßkombinationen.**

Technische Beschreibung

Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messbereich innen	0 - 1155 mm
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Stromversorgung	100 - 240 V
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Netzspannung	100 - 240 V

Datenblatt

Ablesung	0,001 mm
Messbereich außen	40 - 1195 mm
Ausgangsspannung	24V, 5A
Längenmessabweichung MPE_{E1}	$\leq (0,7 + l/1000) \mu\text{m}$; l in mm μm
Produktart	Einstellgerät