

LOCTITE.**Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 480**

Bestelldaten

Bestellnummer	083352 480
GTIN	4100630166131
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

Verwendung:

Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff für Verklebungen von Metallen bzw. **Metall / Gummi**. Beste Beständigkeit gegen Scher- und Stoßbelastung, auch bei Feuchtigkeit.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 480
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Handfestigkeit nach	60 - 120 s
Zugscherfestigkeit	22 - 30 N/mm ²
Dynamische Viskosität	100 - 200 mPas

Lagertemperatur	2 - 8 °C
Dichte	1,05 g/cm ³
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	17 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-40 - 100 °C
Eigenschaft	schlagzäh
Eigenschaft	feuchtigkeitsbeständig
Eigenschaft	stoßfest
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Glas
geeignet für Material	Elastomer
Form	flüssig
Farbe	schwarz
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Füllmenge	20 ml
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber