

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261349 20/11
GTIN	4045197654175
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L_1	20,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SVUCR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500