

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Unterlegplattenschraube	269013 2
Plattengröße	16 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
ISO-Code Halter	A32S SVQCR/L16
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Kopflänge $L_1$	33,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
Gesamtlänge $L$	250 mm
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500