

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge $L_1$	25,5 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Mittenversatz $L_3$	17 mm
ISO-Code Halter	A25R SVUCR/L16
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	24 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500