

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	21 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A16Q SVQCR/L11
Kopflänge L_1	16,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	15,5 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500