

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	A20R SVQCR/L11
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	24 mm
Kopflänge $L_1$	26,1 mm
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	19 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500