

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	16,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mittenversatz L ₃	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	21 mm
ISO-Code Halter	A16Q SVUCR/L11
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15,5 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500