

Garant
Whistle-Notch-Aufnahme Form ADB, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300430 32
GTIN	4045197284495
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit Anschlagschraube. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Mit RFID/ Balluffchip-Bohrung.

Vorteil:

Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft **und geneigter Spannfläche** (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE.

- **Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	32 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	72 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
	308630 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
---	-----------

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
---	-----------

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
---	-----------

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
---	-----------

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
--	-----------

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
---	-----------

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
--	------------

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
--	-----------

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
---	-----------

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 32 mm	309900 32
--	-----------