

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	31,5 mm
ISO-Code Halter	A25R SVQCR/L16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Kopflänge L_1	43 mm
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500