

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A20R SVUCR/L11
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	25 mm
Kopflänge $L_1$	20,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500