

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Kopflänge L_1	25,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A25R SVUCR/L16
Mittenversatz L_3	17 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500