

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	33,5 mm
ISO-Code Halter	A32S SVUCR/L16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Mittenversatz L_3	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Unterlegplatte	269005 8
Unterlegplattenschraube	269013 2
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500