

LOCTITE**Fügeprodukt, 50 ml, Hersteller-ID: 648**

Bestelldaten

Bestellnummer	083341 648
GTIN	5010266006659
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Universelles Fügeprodukt, hohe Temperaturbeständigkeit. Bevorzugt für Lager, Wellen etc.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 648
Handfestigkeit nach	10 min
minimales Losbrechmoment	29 Nm
Dynamische Viskosität	450 - 550 mPas

Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	öltolerant
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Füllmenge	50 ml
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Spiel- oder Presssitzverbindung
Chemische Basis	Urethanmethacrylat
Form	flüssig
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Farbe	grün
geeignet für Material	Stahl
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Flammpunkt	93,3 °C
Temperatur Einsatzbereich	-75 - 180 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 h
Demontage	nur durch Erwärmen
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Fügeprodukt

Zubehör

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50