

**LOCTITE****Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083352 496
GTIN	4100630496160
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

**Ausführung:**

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

**Verwendung:**

Universal-Sofortklebstoff für nahezu alle Materialien. Beste Eignung für **Metalle**. Gegenüber Gr. 401 etwas höhere Festigkeit, weniger temperaturstabil.

**Hinweis:**

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

## Technische Beschreibung

Zugscherfestigkeit	20 - 30 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit nach	20 - 40 s
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 496
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Dynamische Viskosität	125 mPas

Lagertemperatur	2 - 8 °C
Form	flüssig
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Elastomer
Chemische Basis	Methyl-Cyanacrylat
Dichte	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Temperatur Einsatzbereich	-40 - 80 °C
Farbe	transparent
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	20 Monat
Füllmenge	20 ml
maximales Spaltmaß	15 mm
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber