

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HU7310
GTIN	4045197671882
Artikelklasse	21G

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen