


**Garant****Vollprofilplatte 60° außen rechts, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	270900 12
GTIN	4045197531759
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Anzahl Gänge/Zoll	12
Schneidstoff	HM
Einsatzart	rechts
Innen-/Außenanwendung	außen
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7010
Gewindeart	UNS
Gewindeart	UN
Gewindeart	UNC
Gewindeart	UNF
Gewindeart	UNEF
Gewindeart	UN-LH

Gewindeart	UNC-LH
Gewindeart	UNF-LH
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindeart	UNS-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

