

Winkelschraubvorsatz, Typ: OSD2



Bestelldaten

Bestellnummer	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Passt für alle handelsüblichen Schrauber und Bohrmaschinen. Getriebe aus hochwertigem Stahl. Eckmaß 30 mm. Lagerschale mit Halteflansch zur Drehmomentabstützung ist um 360° stufenlos drehbar. Aufnahme magnetisiert, entspricht 1/4 Zoll Bit-Sechskant. Winkelschraub-/ bohrvorsatz ist die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen. 1/4 Zoll magnetische Hex-Aufnahme geeignet für alle Standard-Bits 25 mm (C 6,3) und Kugelaufnahme (E 6,3), mit Bitverriegelung.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	40 Nm
Typ	OSD2
Produktart	Schraubvorsatz