



CENTRO P ER-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	300682 11
GTIN	2050001705839
Artikelklasse	33F

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Halter Fahrion CENTRO P **ohne Spannmuttern**.
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

Sonderzubehör:

Spannschlüssel Nr. 309754; 309756.
ER-Spannzangen Nr. 309365 – 309372, ER-Mini-CP-Mutter Nr. 309655; 309665.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	16 mm
L ₂	17 mm
für ER-Spannzangen	11
Schaftlänge L ₁	133 mm
Spannbereich	0,5 - 7 mm
Außen-Ø D	16 mm
Serie	Centro P
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309371 3
ER-Spannmutter CENTRO Pfür Dichtscheiben HP Typ CP für ER 16DI	309665 16DI
ER-Spannmutter CENTRO Pfür Dichtscheiben HP Typ CP für ER 25DI	309665 25DI
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309370 9
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309369 5
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 40	309655 40
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309370 10
ER-Spannmutter CENTRO Pfür Dichtscheiben HP Typ CP für ER 32DI	309665 32DI
ER-Spannmutter CENTRO Pfür Dichtscheiben HP Typ CP für ER 16CDI	309665 16CDI
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309368 5
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 16	309655 16
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 25	309655 25
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309371 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309370 3
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309371 5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309365 3
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309370 1
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309368 6
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309371 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309370 5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309371 8

ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309371 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309368 1
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309372 8
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309365 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309368 2
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309372 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309365 5
ER-Spannmutter CENTRO Pfür Dichtscheiben HP Typ CP für ER 16MSDI	309665 16MSDI
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309368 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309368 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309370 6
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309369 3
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309370 2
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309365 2
ER-Spannzange HPmit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309372 6
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 32	309655 32
ER-Spannmutter CENTRO Pfür Dichtscheiben HP Typ CP für ER 40DI	309665 40DI
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309369 6
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309370 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309365 1
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 16MS	309655 16MS
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309368 3
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309370 8
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309371 9
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 11M	309655 11M
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309369 4

ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 16C	309655 16C
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309370 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309371 10
ER-Spannmutter CENTRO PStandard Typ CP für ER 8M	309655 8M
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309399 4
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309399 6