

Garant**Teilprofilplatte 55° innen rechts, HB7020, Anzahl Gänge / Zoll: 48-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	270839 48-20
GTIN	4045197481801
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	48-20
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Teilprofil
Sorte	HB7020
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	BSW
Gewindeart	BSP
Gewindeart	BSP-LH
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH

Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	1,85 mm
Plattengröße L	6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	120 m/min	N
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		