

Garant
ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Bestelldaten

Bestellnummer	300685 11
GTIN	4045197291806
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Zylindrische Halter mit Weldon-Schaft inklusive ER-Mutter.
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

Sonderzubehör:

Spannschlüssel Nr. 309680 – 309740.

ER-Spannzangen Nr. 308878 – 309434, Ersatz-ER-Mutter Nr. 309580; 309650.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.

Technische Beschreibung

L ₂	19 mm
Spannbereich	0,5 - 7 mm
Schaft-Ø d	16 mm
Schaftlänge L ₁	150 mm
für ER-Spannzangen	11 mm
Außen-Ø D	16 mm
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309369 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309368 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308881 1
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308882 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308881 3
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309368 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308881 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309369 3
ER-Spannzangen-Satz 13-teilig 1–7 mm	309010
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308918 2
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309368 5
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308882 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308918 4
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309369 5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309368 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308918 5
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309368 2
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308881 2
ER-Spannzange HPmit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309369 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308918 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308918 1
ER-Spannzangen-Satz 7-teilig 1–7 mm	309155

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308918 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308918 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308882 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308881 7
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309368 4
ER-Spannzange HP Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309368 1
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308881 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308882 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308881 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-Mini-Spannmutter für ER 11	309650 11
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309399 6
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-Spannzange für Gewindebohrer Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309399 4