

**Garant**
**OZ-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 70, Spannbereich: 2-25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

**Kugelgelagerte Überwurfmutter.** Für höhere Haltekraft und besseren Rundlauf.

**GARANT –**

Mit RFID / Balluffchip-Bohrung. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Spannmutter gewuchtet (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6388-Form A und B.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, OZ-Spannzangen Nr. 309540 – 309565, Hakenschlüssel Nr. 628400.

**Technische Beschreibung**

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	58 / 62
Spannbereich	2 - 25 mm
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670	2 - 25
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Außen-Ø D	60 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	2-25 mm
Aufnahme	SK 40 A = 70
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 58/62 mm	628400 58/62
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309550 6
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309550 18
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309550 12
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309550 25
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 23 mm	309550 23
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309550 13
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309550 19
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309550 7
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309550 15
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309550 17
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309550 11
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309550 14
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309550 8
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 21 mm	309550 21

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309550 9
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309550 20
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40