



Kraftspannfutter, SK 40, Ø D1: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300775 32
GTIN	4045197546982
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

Technische Beschreibung

Spannzangenaußen-Ø D	66 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Spann-Ø D ₁	32 mm
Spannkraft bis	900 Nm
Aufnahme	SK 40

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309570 6
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309570 10
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309570 16
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309570 25
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309570 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309570 18

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309570 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309570 12
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40