

HOLEX**Kraftspannfutter, SK 50, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300778 20
GTIN	4045197550873
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	90 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Spannzangenaußen-Ø D	52 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55
Spannkraft bis	500 Nm
Aufnahme	SK 50

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309566 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309570 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309570 18
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309566 16
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309570 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309570 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309566 6
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309566 10
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309570 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309566 8
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309570 25
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309570 6
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309570 12
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50