



Kraftspannfutter, SK 50, Ø D1: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300778 32
GTIN	4045197546999
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Spannzangenaußen-Ø D	66 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Spannkraft bis	900 Nm
Aufnahme	SK 50

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309570 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309570 10
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309570 16
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309570 18
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309570 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309570 8
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50

Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309570 12
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309570 25