

Garant
Gewindedrehplatten-Satz Größe 16, HB7010, Typ: IR

Bestelldaten

Bestellnummer	271900 IR
GTIN	4045197370976
Artikelklasse	21J

Beschreibung
Inhalt:

Vollprofil, metrisch 60°: Nr. 270756 Gr. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Teilprofil, metrisch 60°: Nr. 270792 Gr. 0,5-1,5; 1,75-3

Vollprofil, BSW 55°: Nr. 270824 Gr. 14; 11

Technische Beschreibung

Bearbeitungsrichtung	rechts
Schneidstoff	HM
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF
Gewindeart	G
Gewindeart	BSW
Gewindeart	MF-LH
Gewindeart	G-LH
Gewindeart	BSW-LH
Sorte	HB7010

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen**Zubehör**

Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 1 mm	270756 1
Vollprofilplatte 55° innen rechts Anzahl Gänge / Zoll 14	270824 14
Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 1,5 mm	270756 1,5
Vollprofilplatte 55° innen rechts Anzahl Gänge / Zoll 11	270824 11
Teilprofilplatte 60° innen rechts Steigung 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 2 mm	270756 2
Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 3 mm	270756 3
Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 1,75 mm	270756 1,75
Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 2,5 mm	270756 2,5
Teilprofilplatte 60° innen rechts Steigung 1,75-3 mm	270792 1,75-3