

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5°, links, Auskraglänge /  
Plattengröße L: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit festem Neigungswinkel.**  
**Mit Innenkühlung.**

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschraube	279810 4
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7,3 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

Spannschraube Typ 4	279810 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500