

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 44/9,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:****Mit festem Neigungswinkel.****Hinweis:**

Auskraglänge verstellbar von 8 mm – 44 mm.

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	9,3 mm
Wendeplattenschraube	279810 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	8 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	nein
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Neigungswinkel	2,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Spannschraube Typ 7	279810 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200