

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:****Mit festem Neigungswinkel. Mit Innenkühlung.****Verwendung:**

Für Regelsegewinde M20×2,5; M22×2,5 und M24×3.

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	17 mm
Wendeplattenschraube	279810 5
Mittenversatz L <sub>3</sub>	10,3 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Neigungswinkel	2,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube Typ 7	279810 7
Spannschraube Typ 5	279810 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200