

Garant
Gewindedrehplatten-Satz Größe 16, HB7010, Typ: EL

Bestelldaten

Bestellnummer	271900 EL
GTIN	4045197371492
Artikelklasse	21J

Beschreibung
Inhalt:

Vollprofil, metrisch 60°: Nr. 270720 Gr. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Teilprofil, metrisch 60°: Nr. 270745 Gr. 0,5-1,5; 1,75-3

Vollprofil, BSW 55°: Nr. 270805 Gr. 14; 11

Technische Beschreibung

Bearbeitungsrichtung	links
Schneidstoff	HM
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF
Gewindeart	G
Gewindeart	BSW
Gewindeart	MF-LH
Gewindeart	G-LH
Gewindeart	BSW-LH
Sorte	HB7010

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen

Zubehör

Vollprofilplatte 60° innen links Steigung 1,75 mm	270776 1,75
Vollprofilplatte 60° außen links Steigung 2 mm	270720 2
Vollprofilplatte 60° außen links Steigung 1,5 mm	270720 1,5
Teilprofilplatte 60° innen links Steigung 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Vollprofilplatte 60° außen links Steigung 2,5 mm	270720 2,5
Vollprofilplatte 55° innen links Anzahl Gänge / Zoll 11	270834 11
Vollprofilplatte 60° außen links Steigung 1,25 mm	270720 1,25
Vollprofilplatte 60° innen links Steigung 3 mm	270776 3
Vollprofilplatte 60° außen links Steigung 1 mm	270720 1
Vollprofilplatte 55° innen links Anzahl Gänge / Zoll 14	270834 14
Vollprofilplatte 60° innen links Steigung 1,5 mm	270776 1,5
Vollprofilplatte 55° außen links Anzahl Gänge / Zoll 11	270805 11
Teilprofilplatte 60° innen links Steigung 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Vollprofilplatte 60° innen links Steigung 2,5 mm	270776 2,5
Vollprofilplatte 60° außen links Steigung 3 mm	270720 3
Teilprofilplatte 60° außen links Steigung 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Vollprofilplatte 60° innen links Steigung 1 mm	270776 1
Vollprofilplatte 55° außen links Anzahl Gänge / Zoll 14	270805 14
Vollprofilplatte 60° innen links Steigung 2 mm	270776 2
Teilprofilplatte 60° außen links Steigung 1,75-3 mm	270745 1,75-3