

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5°, links, Auskraglänge /
Plattengröße L: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschraube	279810 5
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	17 mm
Mittenversatz L ₃	10,3 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D _s	20 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 5	279810 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200