

Garant**Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 32/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte 1,5°	272606 1,5
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 3
Kopflänge L ₁	36 mm
Schaftgröße	32 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 2
Gesamtlänge L	175 mm
Plattengröße	22 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenER Neigungswinkel 1,5 Grad	272606 1,5
Spannschraube Typ 3	279810 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	279824 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500