

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5°, rechts, Auskraglänge /
Plattengröße L: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
Wendeplattenschraube	279810 4
Mittenversatz L_3	7,3 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D_s	20 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube Typ 4	279810 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500