

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5°, links, Auskraglänge /
Plattengröße L: 40/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschraube	279810 5
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Mittenversatz L_3	11,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D_s	20 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube Typ 5	279810 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200