

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5°, rechts, Auskraglänge /
Plattengröße L: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L ₃	7,3 mm
Wendeplattenschraube	279810 4
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	nein
Schaft-Ø D _s	12 mm
Neigungswinkel	0,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 4	279810 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500