

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5°, rechts, Auskraglänge /
Plattengröße L: 32/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 4
Mittenversatz L ₃	8,9 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	16 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	nein
Schaft-Ø D _s	16 mm
Neigungswinkel	0,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 4	279810 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500