

Bohrstange, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 60/16mm



Bestelldaten

| Bestellnummer | 272171 60/16 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4045197430717 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 29 mm |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Plattengröße | 16 mm |
| Wendeplattenschraube | 279810 2 |
| Mittenversatz L₃ | 16,3 mm |
| Gesamtlänge L | 250 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Unterlegplatte 1,5° | 272620 1,5 |
| Unterlegplattenschraube | 279824 1 |
| Schaft-Ø D _s | 32 mm |
| Halsbreite L ₄ | 25 mm |
| Anwendungsbereich | Radiales Innen-Einstechen |
| Einsatzart | rechts |
| Produktart | Bohrstange |

Datenblatt

Zubehör

| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10 | 674248 TX10 |
|--|-------------|
| Spannschraube Typ 2 | 279810 2 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 1 | 279824 1 |
| Spannschraube | 272500 |
| Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel 1,5 Grad | 272620 1,5 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, | |
| Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 | 659957 500 |
| cN·m | |