

Garant**Bohrstange, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 60/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	29 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschraube	279810 2
Mittenversatz L ₃	16,3 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Innenkühlung	ja
Unterlegplatte 1,5°	272620 1,5
Unterlegplattenschraube	279824 1
Schaft-Ø D _s	32 mm
Halsbreite L ₄	25 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube Typ 2	279810 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Spannschraube	272500
Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel 1,5 Grad	272620 1,5
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500