

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge /  
Plattengröße L: 12/6mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

**Ausführung:**  
**Mit festem Neigungswinkel.**

## Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	6,35 mm
Wendeplattenschraube	279810 6
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	nein
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Neigungswinkel	2,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Spannschraube Typ 6	279810 6
---------------------	----------

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200