

Garant**Bohrstange, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 135/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 3
Mittenversatz L ₃	17,2 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Plattengröße	22 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Innenkühlung	ja
Unterlegplattenschraube	279824 2
Unterlegplatte 1,5°	272626 1,5
Schaft-Ø D _s	25 mm
Halsbreite L ₄	24,6 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	279824 2
Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel 1,5 Grad	272626 1,5
Spannschraube Typ 3	279810 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500