

Garant**Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 12/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	22 mm
Schaftgröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Unterlegplatte 1,5°	272600 1,5
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
Gesamtlänge L	83 mm
Plattengröße	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenER/IL Neigungswinkel 1,5 Grad	272600 1,5
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Spannschraube	272500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube Typ 2	279810 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500