

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5°, rechts, Auskraglänge /  
Plattengröße L: 40/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit festem Neigungswinkel.**  
**Mit Innenkühlung.**

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
Mittenversatz $L_3$	11,5 mm
Wendeplattenschraube	279810 5
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

Spannschraube Typ 5	279810 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200