

Garant

Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR



Bestelldaten

Bestellnummer	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Artikelklasse	21J

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997 – 272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Inhalt:

Teilprofil, DIN 471 und DIN 472: Nr. 271005 und 271015 Gr. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Unterlegplatte: Nr. 272604 und 272624 Gr. S

Technische Beschreibung

Bearbeitungsrichtung	rechts
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7010
Nuten nach Norm	DIN 471
Nuten nach Norm	DIN 472
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts Breite Nut m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts Breite Nut m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts Breite Nut m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel S Grad	272624 S
Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts Breite Nut m (H13) 1,6 mm	271015 1,6
Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts Breite Nut m (H13) 1,1 mm	271005 1,1

Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts Breite Nut m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts Breite Nut m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts Breite Nut m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter Neigungswinkel S Grad	272604 S