

Garant**Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
Schaftgröße	25 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Kopflänge L ₁	30 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplatte 1,5°	272610 1,5
Gesamtlänge L	153 mm
Plattengröße	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube	272500
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenEL/IR Neigungswinkel 1,5 Grad	272610 1,5
Spannschraube Typ 2	279810 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500