

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 26/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit festem Neigungswinkel. VHM-Schaft.**  
**Mit Innenkühlung.**

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	6,35 mm
Wendeplattenschraube	279810 6
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Neigungswinkel	2,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
---	------------

Spannschraube Typ 6

279810 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200