

Garant**Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte 1,5°	272610 1,5
Schaftgröße	32 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	173 mm
Plattengröße	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 2	279810 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenEL/IR Neigungswinkel 1,5 Grad	272610 1,5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube	272500
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500