

Garant
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 mittel, Dorn-Ø d1: 27mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301025 27
GTIN	4045197646026
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27

Außen-Ø D	50 mm
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	SK 40 mittel
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
	308700 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für
Steilkegel 40

308615 40

Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40

308640 40

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm

309860 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem.
DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

308650 40

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm

309840 27

Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel
40

308610 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend
für Steilkegel 40

308802 40

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm

309840 40

Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308765 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend
für Steilkegel 40

308806 40

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40

308630 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für
Steilkegel 40

308740 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308760 40